



LFF6011057035



Angle plat cache de découpe pour LF/LFH 60x110mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 148 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C