



LFH2002009010



Goulotte LFH 20X20 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur de goulotte | 18 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur de goulotte | 19 mm |
| Espacement horizontal des perforations | 125 mm |

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | PC-ABS |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | non traitée |
| Transparent | Non |

Câble

Section intérieure / utile 228 mm²

Équipement

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de cloisons fixes | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Température

Température ambiante -30...90 °C