



LFH2002009016



## Goulotte LFH 20x20mm sans halogène blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation bottom punched

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 18 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 19 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 228 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...90 °C

**Température**

---

Température ambiante

-30...90 °C