



LFH6011007035



## Goulotte sans halogène,60x110,gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 60 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 5460 mm<sup>2</sup>

#### Equipement

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Résistance au choc	IK07
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-5...90 °C
<b>Température</b>	
Température ambiante	-30...90 °C