



LFH6011009010



Goulotte LFH 60X110 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 60 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 5460 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-30...90 °C
----------------------	-------------