



LFH6015009010



Goulotte LFH 60X150 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	30
---	----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	blanc paloma
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	7122 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...90 °C
Température	
Température ambiante	-30...90 °C