



LFS4006059016



## Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Mesure a	50 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Matière	acier
Type de traitement de surface	laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------