




LFS6006009016



Goulotte LFS en acier 60x60mm en blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	2860 - 2860 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12
---	----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non