



LFS6020059016



## Angle plat cache de découpe pour goutte LFS 60x200mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LFS

#### Dimensions

Hauteur de goutte 60 mm

Largeur de goutte 200 mm

Mesure a 50 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Matière acier

Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C