




LFS6020089016



Dérivation en T cache de découpe pour goutte LFS 60x200mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goutte 60 mm

Longueur 350 mm

Largeur de goutte 200 mm

Mesure a 350 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 200 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C