



LKG3702507030B

Goulotte de câblage en PVC LKG 37x25mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	35 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	25 mm
Largeur des découpes latérales	4 mm
Largeur de languette	4 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	DIN 43659
Mode de fixation	bottom punching

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	29
Section intérieure / utile	620 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	21
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	40

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Température	
Température ambiante	-5...65 °C