



LKG3703707030B

## Goulotte de câblage en PVC LKG 37x37mm gris pierre

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Flexible Non

#### Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

#### Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 35 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 35 mm

Largeur des découpes latérales 4 mm

Largeur de languette 4 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle DIN 43659

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
(taux de remplissage 40%) 42

Section intérieure / utile 895 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
(taux de remplissage 40%) 30

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
de remplissage 40%) 58

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Classement UL 94 V0

#### Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
<b>Température</b>	
Température ambiante	-5...65 °C