



LKG3707507030B

Goulotte de câblage en PVC LKG 37x75mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible Non

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

Dimensions

Hauteur de goulotte 35 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 75 mm

Largeur des découpes latérales 4 mm

Largeur de languette 4 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle DIN 43659

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm²
(taux de remplissage 40%) 94

Section intérieure / utile 2020 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm²
(taux de remplissage 40%) 68

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux
de remplissage 40%) 131

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Classement UL 94 V0

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Température	
Température ambiante	-5...65 °C