



LNH000010M6A

## Fusible NH000 690V aM 10A indicateur combiné préhenseur sous tension

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Courbe	aM
--------	----

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Caractéristique du fusible	aM
----------------------------	----

#### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

#### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	80 kA
---------------------------------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,50 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	79 mm
---------	-------

Largeur	20,80 mm
---------	----------

Profondeur	52,5 mm
------------	---------