



LNH000010M6A

Fusible NH000 690V aM 10A indicateur combiné préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	aM
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Caractéristique du fusible	aM
----------------------------	----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	80 kA
---------------------------------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,50 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	79 mm
---------	-------

Largeur	20,80 mm
---------	----------

Profondeur	52,5 mm
------------	---------