



LNH00010M6

## Fusible NH000 gG 690V 10A avec indicateur combiné et préhenseur sous tension

### Caractéristiques techniques

#### Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	80 kA
Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Intensité du courant

Courant de coupure crête	100 kA
Courant assigné nominal	10 A

#### Protection

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	52.5 mm
Hauteur produit installé	79 mm
Largeur produit installé	20.8 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1.7 W
-----------------------------------	-------

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Isolé	Non