



LNH00010M6

Fusible NH000 gG 690V 10A avec indicateur combiné et préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 80 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1,70 W

Dimensions

Hauteur 79 mm

Largeur 20,80 mm

Profondeur 52,5 mm