



LNH00100M6

## Fusible á couteaux HPC NH00 gG AC690V 100A indicateur combiné patte métallique

### Caractéristiques techniques

#### Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	80 kA
Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Intensité du courant

Courant de coupure crête	100 kA
Courant assigné nominal	100 A

#### Protection

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	79 mm
Hauteur produit installé	59.5 mm
Largeur produit installé	21 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7.5 W
-----------------------------------	-------

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Isolé	Non