



LNH00100M6

## Fusible á couteaux HPC NH00 gG AC690V 100A indicateur combiné patte métallique

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Courbe	gG
--------	----

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
Caractéristique du fusible	gG

#### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

#### Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

#### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	80 kA
---	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7,50 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	59,50 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	79 mm