



LNH00100M6

Fusible á couteaux HPC NH00 gG AC690V 100A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
Caractéristique du fusible	gG

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	80 kA
---	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7,50 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	59,50 mm
Largeur	21 mm
Profondeur	79 mm