



LNH0020M

Fusible NH000 gG 500V 20A indicateur central, pattes sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Caractéristique du fusible	gG
----------------------------	----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,30 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	79 mm
---------	-------

Largeur	21 mm
---------	-------

Profondeur	51 mm
------------	-------