



LNH0025M

Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC500V 25A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC/DC

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 120 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 2,40 W

Dimensions

Hauteur 58,50 mm

Largeur 21 mm

Profondeur 79 mm