



LNH0080M4

## Fusible NH000 gG 400V 80A indicateur combiné pattes sous tension

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Courbe	gG
--------	----

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Caractéristique du fusible	gG
----------------------------	----

#### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

#### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	100 kA
---	--------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,60 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	79 mm
---------	-------

Largeur	21 mm
---------	-------

Profondeur	51 mm
------------	-------