



Fusible NH4ac gTr 400V 455A indicateur central et préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gTr

Fusible

Taille de l'élément fusible NH4a

Caractéristique du fusible gTr

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Courant électrique

Courant assigné nominal 455 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 100 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 31,50 W

Dimensions

Hauteur 200 mm

Largeur 74 mm

Profondeur 119 mm

LNH40455M4T