



LVZ00WE150

Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 1P 150/5A 1,5VA Cl.1 /2VA Cl.3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision 3

Puissance

Puissance 1,50 VA

Dimensions

Hauteur 17 mm

Largeur 49,90 mm

Profondeur 351 mm

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 75 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire 150 A

Courant Max au secondaire 5 A