



LVZ00WE150

## Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 1P 150/5A 1,5VA Cl.1 /2VA Cl.3

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation accroché

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement 3 kV

#### Intensité du courant

Courant Max au primaire 150 A

Courant Max au secondaire 5 A

Courant primaire 150 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 351 mm

Hauteur produit installé 17 mm

Longueur 351 mm

Largeur produit installé 49.9 mm

#### Connexion

Type de connexion vis

#### Accessoires inclus

Avec rail en cuivre Non

#### Équipement

Nombre d'entrées 1

Avec protection tactile Oui

#### Utilisation

Rapport de transformation 150A ; 5A

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Conditions d'utilisation

Température de service -40...40 °C

Température de stockage/transport -40...75 °C