



LVZMS0075

### Ampèremètre 75A classe 3 enfichable

#### Caractéristiques techniques

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Dimensions

Hauteur 48 mm

Largeur 48 mm

Profondeur 40 mm