



Ampèremètre 75A classe 3 enfichable

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Hauteur 48 mm

Largeur 48 mm

Profondeur 40 mm

LVZMS0075