



M-MT6010A

Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (Ihx) 4 pans 6mm 60x35 RAL au choix

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	498 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de compartiment

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------