



**Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 RAL au choix**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	498 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de compartiment

**Matière**

Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

M-MT6010A