



M54027035

## Angle extérieur, LF 40060/61, gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 60 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C