



M55069010



Té et Croix, LF/FB 60110, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, FB

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Mesure a 190 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C