



M55257035



**Angle plat, LF/FB 60150, gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 180 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint -

**Matières**

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PC-ABS

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 90 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Sécurité**

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...60 °C