



M55367035



Te et croix, LF/FB 60190, gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Mesure a 290 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C