



M61857035



Angle plat, LF 30045, gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

| | |
|--------------------------|-----|
| Traitement antibactérien | Non |
|--------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 30 mm |
| Largeur de goulotte | 45 mm |
| Mesure a | 60 mm |

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|---|
| Couvercle avec joint | - |
|----------------------|---|

Matières

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur | gris clair |
| Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière | PC-ABS |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Installation, montage

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Perforation de socle | Sans poinçonnage de base |
|----------------------|--------------------------|

Configuration

| | |
|-----------------|------|
| Plage angulaire | 90 ° |
|-----------------|------|

Accessoires inclus

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Sécurité

| | |
|--------------------|------|
| Résistance au choc | IK07 |
|--------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...60 °C |
|------------------------|------------|

Température

| | |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...65 °C |
|----------------------|------------|