



M66619001



M 6661 ANGLE INT. LFH 40060 RAL 9001

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	LF, LFF
------------------------	---------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Mesure a	85 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	blanc crème
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante

-30...90 °C