



MES-FLL

Ventilateur à filtre IP54 débit 42/63 [m³/h] 230V AC 19W 50/60Hz 42dB

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation AC

Dimensions

Profondeur produit installé 71 mm

Hauteur produit installé 148 mm

Largeur produit installé 148 mm

Matières

Couleur noir

Couleur noir

Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné