



MH2024



Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Matières

Couleur gris clair

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui