



NH00LP25MR

**Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 25A indicateur supérieur**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Courbe gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible NH00

Caractéristique du fusible gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation AC

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 25 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 100 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 2,20 W

**Dimensions**

Hauteur 79 mm

Largeur 30 mm

Profondeur 59 mm