



NH00LP6MR

Cartouche fusible HPC taille 00 400V~ gG 6A indicateur supérieur

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible NH00

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 100 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1,40 W

Dimensions

Hauteur 79 mm

Largeur 30 mm

Profondeur 59 mm