



NH3LP630MR

Cartouche fusible HPC taille 3 400V~ gG 630A indicateur supérieur

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH3
Caractéristique du fusible	gG

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	100 kA
---	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	39,10 W
-----------------------------------	---------

Dimensions

Hauteur	150 mm
Largeur	68 mm
Profondeur	84 mm