

-5...90 °C





Angle extérieur LFS60150 tôle RAL 9010

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Compatibilité	
	LFS
Compatibilité produits	LFS
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Dimensions	
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	50 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Mesure a	50 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	-
Matières	
Couleur	blanc paloma
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Résistance au choc	IK08
Conditions d'utilisation	

Température de service