



R2735VERZ



## Couvercle angle plat LFS60200 zingué

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Compatibilité

Compatibilité produits	LFS
------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Mesure a	50 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Couleur	zingué
Matière	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------