



R2736VERZ



Té et croix LFS60200 tôle zingué

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	350 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Mesure a	350 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK08

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------