



R3041VERZ



Angle intérieur, FWK 3E/50210, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Dimensions

Hauteur intérieure 50 mm

Hauteur de goulotte 88 mm

Longueur 240 mm

Largeur intérieure 209 mm

Largeur de goulotte 250 mm

Mesure a 240 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur zingué

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 10450 mm²

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Sécurité

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

Classe de résistance au feu E 30