



R3061VERZ



Angle intérieur, FWK 3E/99260, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	293 mm
Largeur intérieure	259 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Mesure a	293 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe	90 °
------------	------

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	26418 mm²
----------------------------	-----------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
------------------------------------	-------------------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30