



R7871GRAU

ANGLE INTERIEUR,LFG 80150, PRV, gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LFG

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 250 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Température

Température ambiante -80...130 °C