



RED361X

Interface de télécommunication, bus, gris clair

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions de sécurité

secret d'écoute ; refus d'appels à la porte ; appel du menu vocal réglable avec demande de PIN configurable

Fonctions spéciales

fonction de filtre de porte pour l'attribution de l'interface à la porte correspondante ; 8 annonces vocales configurables individuellement pour la différenciation des portes ; annonces de type d'appel, de remarque et de système configurables individuellement ; variantes d'appel 1, 2 ou appel en chaîne réglable ; commutation de variantes d'appel par menu vocal, saisie sur écran ou logiciel PC ; appels internes vers stations internes bus i2

Fonctions du système

mise en marche au niveau d'une interface d'installation téléphonique analogique ; variante d'appel avec 2 numéros de destination possible par participant ; jusqu'à 256 différents participants/destinations d'appel programmables ; durée d'appel configurable ; arrêt automatique de la conversation après la durée configurée ; fonctionnement parallèle avec jusqu'à 2 stations internes ; supporte appels de porte, interne ou d'étage BUS i2 ; annonces vocales intégrées pour la différenciation du type d'appel

Modèle

Configuration

configuration de l'appareil et sécurisation des données par PC MS Windows avec logiciel BTI-Term ; configuration de l'appareil par écran à deux lignes intégré au moyen de micro boutons poussoirs ; langue de menu en anglais et allemand ; traite les fichiers d'annonce en format WAV jusqu'à 8 secondes de longueur

Commandes & indicateurs

Nombre des touches de fonction 4

Opérations de commutation et de commande

commande d'acceptation d'appel et de fin d'appel ; commutation d'ouverture de porte et d'éclairage (contacteur temporisé pour éclairage de cage d'escalier) ; commande de jusqu'à 4 relais de commutation ; commande de commutation de porte et de caméra ; appel direct et commande du jusqu'à 8 platines de rue et de leurs ouvertures de porte ; commande des fonctions de commutation par post-sélection MFV ; code de commande pour ouverture de porte, acceptation d'appel et fin d'appel réglable

Tension

Tension de service par bus 17...22 V DC

Intensité du courant

Courant absorbé bus (repos) 10 mA

Dimensions

Largeur 6 modules

Matières

Couleur des lignes design	gris
---------------------------	------

Matériau / Surface	Boîtier en ABS
--------------------	----------------

Câble

Ø de conducteur	0.5...0.8 mm
-----------------	--------------

Configuration

Réglage appel	durée d'appel et de conversation paramétrable individuellement pour chaque type d'appel
---------------	---

Éléments fournis

Éléments fournis	Câble de raccordement modulaire RJ11, adaptateur TAE et câble USB compris dans la fourniture.
------------------	---

Utilisation

Technologie du système	i2 Audio
------------------------	----------

Logiciel

Version de soft	V2214
-----------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...60 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	5...40 °C
-----------------------------------	-----------

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 %
--	----------
