



REP512S

ELCOM.HOME Set vidéo 2 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Mode de pose du poste intérieur En saillie

Méthode de montage poste extérieur En saillie

Matière

Couleur Ultra blanc

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Dimensions

Hauteur 196 mm

Profondeur 40 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Textes

Mode de montage Pour montage en saillie, Pour montage vertical,
Poussoirs d'appel incassables affleurants