



REU022X

## Demi-module d'appel 2 fils 2 boutons poussoirs porte nom LED one

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

Fonction sonnerie

#### Compatibilité

Pour l'étiquette 12 mm

#### Commandes & indicateurs

touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable sur le module audio ou vidéo ;  
 poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable sur le module audio ou vidéo) et retour tactile

Poussoir d'appel

Nombre de boutons d'appels 2

#### Tension

Tension de service 24 V DC

#### Dimensions

Profondeur 19 mm

Hauteur 49 mm

Épaisseur de l'insert de porte-nom max. 0.5 mm

Largeur 85 mm

#### Matières

Couleur transparent

#### Équipement

Courant rétro-éclairage porte-nom 45 mA

#### Utilisation

Technologie du système 2 fils

#### Sécurité

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20...55 °C

Température de stockage/transport -30...80 °C

Humidité relative de l'air (sans condensation) 0...65 % (sans condensation)